

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00339>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates  
PFYN > PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 150


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: G1/2"-F

### Données de construction



| Attribut   | Valeur    |
|------------|-----------|
| dn         | 13,50 mm  |
| Dmax(S)    | 158 mm    |
| Ds         | 147,50 mm |
| G1         | G1/2"-F   |
| H          | 45,50 mm  |
| LG1        | 13 mm     |
| Z (Course) | 9 mm      |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                 |
|-----------------------------------|------------------------|
| Force d'aspir.                    | 842 N                  |
| Volume                            | 176,30 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 300 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 9 mm                   |
| Dimensions                        | 150                    |
| Matière                           | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 55 Shore A             |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00339>

Poids 521,40 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



#### SU 160

Réf. article.:10.01.01.12438

Dimensions: 160

Plage de serrage: 150,0 ... 180,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N010 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00796

Filetage G1: G1/2"-F

Matière: Aluminium

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 150 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00339

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00339>



**PFG 150 NBR-55 N010**

Réf. article.:10.01.01.00333

Dimensions: 150

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A