

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates PFYN VU1 > PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

### Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 15


Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/8"-M

### Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	17,50 mm
dn	2 mm
Ds	14,50 mm
G1	G1/8"-M
H	14,50 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	1,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	15
Matière	Vulkollan VU1
Force d'aspir.	8,50 N
Volume	0,50 cm <sup>3</sup>
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Famille d'insert	N 005

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00556>

Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A
Poids	6,40 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	PFYN

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

### Pièces de rechange



#### SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03529

Famille d'insert: N 005

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 17,5 mm

Longueur L: 5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2 mm

Matière: Aluminium



#### PFG 15 VU1-72 N005

Réf. article.:10.01.01.00555

Dimensions: 15

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A