Ventouse plate (ronde)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12354

https://www.schmalz.com/10.01.01.12354

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour les environnements à températures élevées > Ventouses plates SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale

- Dimensions: 40
- Matière: Matière haute température HT2
- Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A
- Résistance thermique: 200 °C
- Matière: Laiton nickelé
- Raccord: G3/8-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G3/8"-F
H	38 mm
LG1	9 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	0
Dimensions	40
Force d'aspir.	69 N
Résistance thermique	200 °C
Famille de produit	SAF

Ventouse plate (ronde)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.01.12354

https://www.schmalz.com/10.01.01.12354

Accessoires

SU 40

Réf. article.:10.01.01.12856

Dimensions: 40
Plage de serrage: 35,0 ... 45,0 mm
Résistance thermique: 80 °C