

Couverture pour ventouse

SU 40

Réf. article.:10.01.01.12856

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12856>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Accessoires ventouses à vide > Housses pour ventouses SU > SU 40

Housse de ventouse




Dimensions: 40

Plage de serrage: 35,0 ... 45,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Données de construction



Attribut	Valeur
d	5 mm
D	47 mm
D2	30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	40
Plage de serrage	35,0 ... 45,0 mm
Poids	0,50 g
Famille de produit	SU

Remarque : En cas d'utilisation verticale avec une plaque ventouse ou une ventouse, la force latérale est réduite de jusqu'à 70 %. Il convient de choisir un générateur de vide d'une puissance d'aspiration supérieure de 10 %

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de