

Ventouse plate (ronde)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses plates SAFT-C > SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Ventouse de levage plate (ronde) pour surfaces lisses/graisseuses



Dimensions: 60


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: M10-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
d	19 mm
dn	4 mm
Dk	40 mm
Dmax(S)	66 mm
Ds	63 mm
G1	M10-M
H	34 mm
H2	2 mm
LG1	11,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	5,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	150 N
Force latérale	112 N
Force latérale surface huileuse	95 N
Volume	15 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	75 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>

Dimensions	60
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Poids	51,10 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SAFT-C

Pièces de rechange



SA-NIP N054 M10-AG DN400

Réf. article.:10.01.01.11942

Filetage G1: M10-M

Matière: Aluminium



REIB-SCHE 28x13.5 XNBR-45

Réf. article.:10.01.01.11943

Diamètre extérieur D: 28 mm

Longueur L: 13,5 mm

Matière: Perbunan XNBR

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article.:10.01.01.11938

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11938>



SAFT 60 NBR-60

Réf. article.:10.01.01.11937

Dimensions: 60

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A