

Ventouse plate (ronde)

SHF 50 NK-45 N041

Réf. article.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SHF 50 NK-45 N041

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique




Dimensions: 50

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	30 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	55 mm
Ds	52 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Course)	3 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	50
Famille d'insert	N 041
Nombre de soufflets	0
Force latérale	95 N
Force d'aspir.	90 N
Matière	Caoutchouc naturel NK
Volume	8,05 cm ³

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHF 50 NK-45 N041

Réf. article.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>

Rayon de courbure (min) (convexe)	41 mm
Poids	15 g
Famille de produit	SHF

Accessoires




SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.01.11772

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 4 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.01.11822

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHF 50 NK-45 N041

Réf. article.:10.01.01.11687

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11687>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

Réf. article.:10.05.10.00058

Filetage G1: G1/4"-M

Course ressort Z: 8,4 mm

Insert: N 041