

Ventouse plate (ronde)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation du bois > Ventouses plates SHF > SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 125


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Raccord: G1/4-IG

Hauteur H: 26 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	85 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	133 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4\"-F
G2	G1/4\"-F
H	26 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	625 N
Force d'aspir. d2	290 N
Volume	69,90 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	305 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Dimensions	125
Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	307 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SHF

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

Réf. article.:10.07.01.00215

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>



PC 125

Réf. article.:10.01.01.13086

Dimensions: 125

Pièces de rechange



DR-SHF 125 NK-45

Réf. article.:10.01.01.11783

Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A



DR-SHF 125 NK-45

Réf. article.:10.01.01.11783

Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de