

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Réf. article.:10.01.01.12222

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12222>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 70


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Raccord: G1/4-AG

Type: E

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	36 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4"-M
H	33,40 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	70
Matière	Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2	100 N
Force d'aspir.	200 N
Force latérale	145 N
Volume	16 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	95 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Réf. article.:10.01.01.12222

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12222>

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Nombre de soufflets	0
Poids	67 g
Famille de produit	SHFN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Réf. article.:10.05.03.00023

Diamètre extérieur D: 14,5 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Réf. article.:10.01.06.01678

Diamètre extérieur D: 46 mm

Diamètre intérieur d: 36 mm

Hauteur H: 5 mm

Type de matière: Mousse S, Hauteur 5 mm

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

avec: Adhésif d'un côté

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E MOS-TV

Réf. article.:10.01.01.12222

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12222>



SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E MOS

Réf. article.:10.01.01.12215



TVN G1/4-AG 9 N009

Réf. article.:10.05.10.00065

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: M10x1.25-M

Course ressort Z: 9 mm

Insert: N 009