

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation du bois > Ventouses plates SPU > SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/4"-F

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| d | 22 mm |
| d2 | 85 mm |
| d3 | 61 mm |
| Dmax(S) | 132 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24,50 mm |
| H1 | 25,50 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 13 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Course) | 7,50 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-------------------|-----------------------|
| Force d'aspir. | 660 N |
| Force d'aspir. d2 | 365 N |
| Volume | 75,60 cm ³ |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 220 mm |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
| Dimensions | 125 |
| Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids | 200 g |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Famille de produit | SPU |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SU 120

Réf. article.:10.01.01.12437

Dimensions: 120

Plage de serrage: 115,0 ... 130,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange



DR-SPU 125 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01099

Dimensions: 125

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.01102

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01102>
