

Ventouse plate (ronde)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
SUF > SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde), universelle pour les surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Dmk	66,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
G3	M8-F
H	30 mm
L2	32,50 mm
LG1	14 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille de produit	SUF
Dimensions	160
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Volume	176 cm ³
Force d'aspir. d2	790 N
Force d'aspir.	1200 N
Rayon de courbure (min) (convexe)	400 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Poids	380 g

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Réf. article.:10.07.01.00110



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>



PC 175

Réf. article.:10.01.01.13088

Dimensions: 175



TV G1/4-AG 12

Réf. article.:10.05.10.00086

Filetage G1: G1/4"-M

Course ressort Z: 12 mm

Pièces de rechange



DR-SUF 160 NBR-60

Réf. article.:10.01.01.14327

Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de