

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14047

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14047>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SFF 25 EPDM-45 SC040

Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles




Dimensions: 25

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	26,50 mm
Dk	13,80 mm
Ds	25 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,20 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Course)	1,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	18,50 N
Volume	1,15 cm ³
Dimensions	25
Nombre de soufflets	0
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Famille d'insert	SC 040

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14047

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14047>

Poids	1,80 g
Famille de produit	SFF

Accessoires



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14047

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14047>



SC 040 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: M5-M

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm