

## Ventouse plate (ronde)

SFF 10 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14248

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14248>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses SFF / SFB1 > SFF 10 SI-55 M5-AG

### Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 10

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

### Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	15,40 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	0,70 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	2,70 N
Volume	0,25 cm <sup>3</sup>
Dimensions	10
Nombre de soufflets	0
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	1,60 g
Famille de produit	SFF

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SFF 10 SI-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14248

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14248>

### Pièces de rechange



#### SFF 10 SI-55 SC030

Réf. article.:10.01.01.13745

Dimensions: 10

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 0



#### SC 030 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.02802

Géométrie de raccordement: 030

Raccord: M5-M

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm