

Ventouse plate (ronde)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

Page d'accueil > Ventouses SFF / SFB1 > SFF 10 HT1-60 M5-AG

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 10

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
G1	M5-M
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
LG1	4,70 mm
H	15,40 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	0,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	10
Matière	Matière haute température HT1
Force d'aspir.	2,70 N
Famille de produit	SFF
Volume	0,25 cm ³
Nombre de soufflets	0
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

Pièces de rechange



SFF 10 HT1-60 SC030

Réf. article.:10.01.01.14050

Dimensions: 10

Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Nombre de soufflets: 0



SC 030 M5-AG

Réf. article.:10.01.06.02802

Géométrie de raccordement: 030

Raccord: M5-M

Longueur L1: 15,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm