Ventouse en cloche (ovale)

SAOG 95x40 NBR-45 RA

Réf. article.:10.01.01.11669

https://www.schmalz.com/10.01.01.11669

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées

- Dimensions (LxB): 95 x 40
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: RA

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	46 mm
Bs	40 mm
dn	4 mm
H	30,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	95 mm
Z (Course)	6 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	165 N
Force latérale	97 N
Force latérale surface huileuse	68 N
Volume	26,90 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions (LxB)	95 x 40

Ventouse en cloche (ovale)

SAOG 95x40 NBR-45 RA

Réf. article.:10.01.01.11669

https://www.schmalz.com/10.01.01.11669

Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Poids	53,90 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SAOG

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m