Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 50 ED-85 RA

Réf. article.:10.01.19.00028

https://www.schmalz.com/10.01.19.00028

Page d’accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouses cloches SAXM > SAXM 50 ED-85 RA

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées



- Dimensions: 50
- Matière: Elastodur ED
- Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A
- Matière: Aluminium
- Raccord: RA

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,50 mm
H	35,10 mm
L4	31,80 mm
Z (Course)	8,40 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	109 N
Force latérale	58 N
Force latérale surface huileuse	110 N
Volume	14,40 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	50

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 50 ED-85 RA

Réf. article.:10.01.19.00028

https://www.schmalz.com/10.01.19.00028

Raccord	Adaptateur rect.
Nombre de soufflets	0
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A
Poids	38 g
Famille de produit	SAXM

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange

SC-A 055 RA L

Réf. article.:10.01.06.02815

Géométrie de raccordement: 055
Longueur utile: 9,5 mm
Version: Auto verrouillage

SAXM 50 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00006

Dimensions: 50
Matière: Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 50 ED-85 RA

Réf. article.:10.01.19.00028

https://www.schmalz.com/10.01.19.00028

SC-S 055 FDC-L

Réf. article.:10.01.06.02804

Version: Élém d fric av auto verr