

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 60 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > SAXM 60 ED-85 SC055

### High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées




Dimensions: 60

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 11,80 mm |
| d1         | 27,60 mm |
| Dk         | 22,20 mm |
| Dmax(S)    | 69,70 mm |
| Ds         | 61,50 mm |
| H          | 28,30 mm |
| H2         | 10,50 mm |
| Z (Course) | 10,90 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                    | 154 N                 |
| Force latérale                    | 85 N                  |
| Force latérale surface huileuse   | 155 N                 |
| Volume                            | 27,68 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 30 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 6 mm                  |
| Dimensions                        | 60                    |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 60 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Famille d'insert               | SC 055       |
| Nombre de soufflets            | 0            |
| Matière                        | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A   |
| Poids                          | 11,10 g      |
| Famille de produit             | SAXM         |

### Accessoires



#### SC-A 055 G1/4-AG L

Réf. article.:10.01.06.02821

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 7,2 mm

Version: Auto verrouillage



#### SC-A 055 G1/4-IG L

Réf. article.:10.01.06.02742

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 17,2 mm

Version: Auto verrouillage

### Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 60 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>



### SC-A 055 G3/8-AG L

Réf. article.:10.01.06.02809

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: G3/8"-M

Longueur utile: 7,7 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 055 G3/8-IG L

Réf. article.:10.01.06.02743

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: G3/8"-F

Longueur utile: 17,2 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 055 M10-AG L

Réf. article.:10.01.06.02822

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: M10-M

Longueur utile: 7,2 mm

Version: Auto verrouillage

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse en cloche (ronde)

SAXM 60 ED-85 SC055

Réf. article.:10.01.19.00007

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00007>



### SC-A 055 M14x1.5-AG L

Réf. article.:10.01.06.02823

Géométrie de raccordement: 055

Filetage G1: M14x1.5-M

Longueur utile: 7,2 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-A 055 RA L

Réf. article.:10.01.06.02815

Géométrie de raccordement: 055

Longueur utile: 9,5 mm

Version: Auto verrouillage



### SC-S 055 FDC-L

Réf. article.:10.01.06.02804

Version: Éléme d fric av auto verr