

## Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses plates SGF > SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

### Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique



Dimensions: 350


Matière: Matière haute température HT1

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Raccord: G1/2-IG

Raccord: G1/2"-F

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 317 mm   |
| d3         | 170 mm   |
| Dmax(S)    | 360 mm   |
| Ds         | 348 mm   |
| G1         | G1/2"-F  |
| G2         | G1/4"-F  |
| G3         | M8-F     |
| H          | 26,80 mm |
| L2         | 76 mm    |
| LG1        | 14,50 mm |
| LG2        | 14,50 mm |
| LG3        | 12 mm    |
| W          | 50 °     |
| X1         | 45 mm    |
| Y1         | 120 mm   |
| Z (Course) | 9 mm     |
| Dmk        | 58,30 mm |
| G4         | M6-F     |
| LG4        | 10,50 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Force d'aspir.                    | 5700 N                        |
| Force d'aspir. d2                 | 4730 N                        |
| Volume                            | 779,44 cm <sup>3</sup>        |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 3000 mm                       |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 12 mm                         |
| Dimensions                        | 350                           |
| Nombre de soufflets               | 0                             |
| Matière                           | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]    | 60 Shore A                    |
| Poids                             | 2040 g                        |
| Famille de produit                | SGF                           |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

### Accessoires



**SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65**

Réf. article.:10.07.01.00110

## Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### TV G1/4-AG 13

Réf. article.:10.05.10.00061

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: G1/8"-F

Course ressort Z: 13 mm



### PC 350

Réf. article.:10.01.01.13092

Dimensions: 350



### SU 360

Réf. article.:10.01.01.12842

Dimensions: 360

Plage de serrage: 360,0 ... 400,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

## Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### FLK-HD G3/8-AG

Réf. article.:10.07.06.00235

Filetage G1: G3/8"-M

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C



### FLK-HD G1/4-IG

Réf. article.:10.07.06.00241

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C



### FLK-HD G1/2-IG

Réf. article.:10.07.06.00242

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: M6-M

Température de travail: -5 ... 130 °C

## Pièces de rechange

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse plate (ronde)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### VRS-S G1/4-AG

Réf. article.:10.08.06.00048

Filetage G1: G1/4"-M

Matière: Laiton

Surface: nickelé