

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>


Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



| |
|--|
| Dimensions: 70 |
| Matière: Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A |
| Matière: Aluminium |
| Raccord: G1/4-IG |

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| d2 | 36 mm |
| dn | 4,40 mm |
| Dmax(S) | 74 mm |
| Ds | 70 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 37,20 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Course) | 4 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensions | 70 |
| Matière | Caoutchouc naturel NK |
| Force d'aspir. d2 | 100 N |
| Force d'aspir. | 200 N |
| Force latérale | 145 N |
| Volume | 12,80 cm ³ |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 95 mm |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>

| | |
|--------------------------------|---------|
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Poids | 31,50 g |
| Famille de produit | SHFN |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.01.11822

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-IG MOS

Réf. article.:10.01.01.11692

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11692>



DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE

Réf. article.:10.01.06.01678

Diamètre extérieur D: 46 mm

Diamètre intérieur d: 36 mm

Hauteur H: 5 mm

Type de matière: Mousse S, Hauteur 5 mm

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 15 Shore A

avec: Adhésif d'un côté



SHF 70 NK-45 N041 MOS

Réf. article.:10.01.01.11686

Dimensions: 70

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A