

Ventouse plate (ronde)

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.01138

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01138>

Page d'accueil > Systèmes de manutention > Palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange et d'usure des palonniers à ventouses VacuMaster > Pièces de rechange VacuMaster Vario > SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde), universelle pour surfaces lisses et légèrement rugueuses




Dimensions: 400

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



| Attribut | Valeur |
|------------|----------|
| d2 | 349 mm |
| d3 | 315 mm |
| Dmax(S) | 430 mm |
| Ds | 400 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 28,50 mm |
| H1 | 29 mm |
| L2 | 86 mm |
| LG1 | 15,50 mm |
| LG2 | 17 mm |
| Z (Course) | 6 mm |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------------------|---------------------|
| Force d'aspir. | 6780 N |
| Force d'aspir. d2 | 5870 N |
| Volume | 890 cm ³ |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 6500 mm |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPU 400 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.01138

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01138>

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Dimensions | 400 |
| Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids | 3900 g |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Famille de produit | SPU |

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



DR-SPU 400 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01136

Dimensions: 400

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A