

Élément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"



Géométrie de raccordement: 050-AR


Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 17,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	6,10 mm
D	17 mm
D2	12 mm
G1	G1/4"-F
L	17,20 mm
L1	26,50 mm
L2	6,80 mm
L3	2,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW3	6 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Géométrie de raccordement	050-AR
Poids	13,60 g