Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 16 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04115

https://www.schmalz.com/10.01.06.04115

Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales

- Dimensions: 16
- Matière: Silicone SI métal détectable
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A
- Propri: FDA-compatible
- Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	8,40 mm
D1	17 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	15,60 mm
H	19,20 mm
H2	3,80 mm
H3	9,40 mm
Z (Course)	6,70 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	1,50
Force d'aspir.	2,30 N
Dimensions	16
Matière	Silicone SI métal détectable
Poids	1,30 g
Rayon de courbure (min) (convexe)	7 mm
Famille de produit	FGA

Contactez Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 16 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04115

https://www.schmalz.com/10.01.06.04115

Accessoires

SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Réf. article.:10.01.06.04062

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-M
Longueur L1: 20 mm
Longueur utile: 6 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm
Largeur des appartements SW2: 3 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: M5-M
Longueur L1: 16 mm
Longueur utile: 5 mm
Diamètre nominal dn: 2,5 mm
Largeur des appartements SW2: 3 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique

SA-NIP N016 M5-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04689

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: M5-F
Longueur L1: 16 mm
Longueur utile: 10 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm
Largeur des appartements SW2: 3 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique

Ventouse à soufflets SI-MD (ronde)

FGA 16 SI-MD-55 N016

Réf. article.:10.01.06.04115

https://www.schmalz.com/10.01.06.04115

SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Réf. article.:10.01.06.04690

Famille d'insert: N 016
Filetage G1: G1/8"-F
Longueur L1: 18,5 mm
Longueur utile: 12 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm
Matière: Acier inoxydable austénitique