

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

Réf. article.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 10 ED-65 M5-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 10


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: M5-F

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	5,60 mm
dn	3,10 mm
Dmax(S)	11,30 mm
Ds	9,80 mm
G1	M5-F
H	22,40 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	1,50 N
Force de rupt.	4 N
Force latérale	2 N
Volume	0,45 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	5 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	10
Nombre de soufflets	1,50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

Réf. article.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	0,50 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SPI 8 PA SPB1-10

Réf. article.:10.01.06.03710

Dimensions: 8

Matière: Polyamide

Application: SPB1-10

Pièces de rechange



SC 030 M5-IG

Réf. article.:10.01.06.03440

Géométrie de raccordement: 030

Raccord: M5-F

Longueur L1: 15,8 mm

Longueur utile: 10 mm

Diamètre nominal dn: 3,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 10 ED-65 M5-IG

Réf. article.:10.01.06.03568

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03568>



SPB1 10 ED-65 SC030

Réf. article.:10.01.06.02782

Dimensions: 10

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5