

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 15


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 9,50 mm  |
| dn         | 4,10 mm  |
| Dmax(S)    | 19,70 mm |
| Ds         | 15,40 mm |
| G1         | G1/8"-F  |
| H          | 29 mm    |
| LG1        | 8 mm     |
| SW1        | 14 mm    |
| Z (Course) | 6 mm     |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur               |
|-----------------------------------|----------------------|
| Force d'aspir.                    | 4,30 N               |
| Force de rupt.                    | 9 N                  |
| Force latérale                    | 5 N                  |
| Volume                            | 1,50 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 8 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 4 mm                 |
| Dimensions                        | 15                   |
| Nombre de soufflets               | 1,50                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Matière                        | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A   |
| Poids                          | 6,60 g       |
| Famille de produit             | SPB1         |

### Accessoires



#### SPI 12 PA SPB1-15

Réf. article.:10.01.06.03709

Dimensions: 12

Matière: Polyamide

Application: SPB1-15

### Pièces de rechange



#### SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 15 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03491

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03491>



**SPB1 15 ED-65 SC040**

Réf. article.:10.01.06.02783

Dimensions: 15

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5