

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB1 (1,5 soufflets) > SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	20 mm
dn	4,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-F
H	37 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	13 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	20,70 N
Force de rupt.	30,60 N
Force latérale	15,50 N
Volume	7,99 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	30
Nombre de soufflets	1,50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>

Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	8,90 g
Famille de produit	SPB1

Accessoires



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

Réf. article.:10.01.06.03386

Dimensions: 26

Matière: Polyamide

Application: SPB1-30

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB1 30 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03497

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03497>



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SPB1 30 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.06.02454

Dimensions: 30

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5