

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03655

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03655>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets) > SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 50

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	21 mm
dn	11,40 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/4"-F
H	67,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	13,70 N
Force d'aspir. de -400 mbar	27,30 N
Force d'aspir.	41 N
Volume	26,45 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	50
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03655

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03655>

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	58,40 g
Famille de produit	SPB2f

Accessoires



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Réf. article.:10.07.01.00321

Diamètre extérieur D: 19,5 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00003

Plage de serrage: 20,0 ... 32,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03655

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03655>



SC 090 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03273

Géométrie de raccordement: 090

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur L1: 37,5 mm

Longueur utile: 21,5 mm

Diamètre nominal dn: 11,4 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

Réf. article.:10.01.06.03560

Dimensions: 50

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2,5