

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets) > SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 40


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	15,30 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/4"-F
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	18 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	6,80 N
Force d'aspir. de -400 mbar	13,60 N
Force d'aspir.	20,40 N
Force de rupt.	23,80 N
Volume	15,12 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	31,30 g
Famille de produit	SPB4f

Accessoires



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>



SC 080 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03271

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm



SPB4f 40 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03265

Dimensions: 40

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5