

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03540

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03540>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets) > SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

### Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G3/8"-M

Nombre de soufflets: 4,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d2         | 12,30 mm |
| dn         | 10,30 mm |
| Dmax(S)    | 32 mm    |
| Ds         | 30,70 mm |
| G1         | G3/8"-M  |
| H          | 47,50 mm |
| LG1        | 10 mm    |
| SW1        | 22 mm    |
| Z (Course) | 11 mm    |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur               |
|--------------------------------|----------------------|
| Force d'aspir. de -200 mbar    | 4,30 N               |
| Force d'aspir. de -400 mbar    | 8,50 N               |
| Force d'aspir.                 | 12,80 N              |
| Force de rupt.                 | 21,20 N              |
| Volume                         | 5,99 cm <sup>3</sup> |
| Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm                 |
| Nombre de soufflets            | 4,50                 |
| Matière                        | Silicone SI          |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03540

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03540>

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids                          | 21,60 g    |
| Famille de produit             | SPB4f      |

### Accessoires



**SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07**

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



**SSB 16-27 ST-VZ**

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

### Pièces de rechange

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 30 SI-55 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03540

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03540>



### SC 080 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02593

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G3/8"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm



### SPB4f 30 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.03264

Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5