

Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Colliers de serrage SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses




Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	16 mm
d2	27 mm
L	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de serrage	16,0 ... 27,0 mm
Matière	Acier
Poids	14 g
Famille de produit	SSB / SSD

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>

Accessoires



KAPP 9 Band

Réf. article.:20.12.01.00036

Longueur L: 9 mm

Dimensions: Band



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00016

Diamètre extérieur D: 19 mm

Diamètre intérieur d: 13 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00006

Diamètre extérieur D: 21 mm

Diamètre intérieur d: 12 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec du tissu

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Collier de serrage

SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00002>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00007

Diamètre extérieur D: 26 mm

Diamètre intérieur d: 19 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C