

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPOB1 (ovales, 1,5 soufflets) > SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables



Dimensions (LxB): 60 x 20


Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	12,80 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	21,40 mm
dn	3,60 mm
G1	G1/8"-F
H	32 mm
L2	53,50 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	67 mm
Ls	61,40 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	8 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	32,50 N
Force de rupt.	39,80 N
Force latérale	32,20 N
Volume	11 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	25 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	16 g
Famille de produit	SPOB1

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm

Pièces de rechange



SC 040-AR G1/8-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02496

Géométrie de raccordement: 040-AR

Raccord du vide: G1/8"-F

Longueur L1: 20,8 mm

Longueur utile: 14 mm

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03511

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03511>



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.02462

Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5



SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR

Réf. article.:10.01.06.02462

Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5