

Ventouse plate (ronde)

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.13242

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13242>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses plates SPF > SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 25

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4,10 mm
Dmax(S)	28 mm
Ds	26,40 mm
G1	G1/8"-M
H	17 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	2 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	22,70 N
Force de rupt.	27,10 N
Force latérale	17 N
Volume	1,70 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	25

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.13242

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13242>

Nombre de soufflets	0
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	7,10 g
Famille de produit	SPF

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



SU 25

Réf. article.:10.01.01.13584

Dimensions: 25

Plage de serrage: 25,0 ... 30,0 mm

Résistance thermique: 80 °C

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SPF 25 ED-65 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.01.13242

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13242>



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SPF 25 ED-65 SC040

Réf. article.:10.01.01.12371

Dimensions: 25

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Hauteur H: 11 mm