

Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (ovales) > Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets) > SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique



Dimensions (LxB): 80 x 40


Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	40 mm
Bmax(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-M
H	29,70 mm
L1	73,30 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	65 N
Force de rupt.	100 N
Force latérale	98 N
Volume	20,60 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

Dimensions (LxB)	80 x 40
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	57,90 g
Famille de produit	SAOB