

Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02441

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02441>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (ovales) > Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets) > SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique



Dimensions (LxB): 60 x 30


Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Laiton nickelé

Raccord: G3/8-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	31 mm
Bmax(S)	33 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-F
H	35 mm
L1	55,70 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	63 mm
Ls	60,60 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	7 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	38 N
Force de rupt.	55 N
Force latérale	56 N
Volume	9,60 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02441

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02441>

Dimensions (LxB)	60 x 30
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT2
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	56,70 g
Famille de produit	SAOB