

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 120 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00331

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00331>

Pagina iniziale > Sollevatori a vuoto e sistemi gru > Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Parti di ricambio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster > Pezzi di ricambio e di usura VacuMaster Light > PFG 120 NBR-55 N010

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 120

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	7 mm
Dk	89,50 mm
Dmax(S)	124 mm
Ds	120 mm
H	23,50 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	540 N
Volume	75,16 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	300 mm
Dimensione	120
Famiglia raccordo	N 010
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Aspiratore piatto (tondo)

PFG 120 NBR-55 N010

Numero articolo.:10.01.01.00331

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00331>

Peso 233,50 g

Famiglia de prodotti PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



PFG 120 FPM-65 N010

Numero articolo.:10.01.01.00389

Dimensione: 120

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte