Pinza di presa ad aghi

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo.:10.01.29.00394

https://www.schmalz.com/10.01.29.00394

Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.

- Numero ago: 10
- Diametro ago: 1,2 mm
- Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
- Campo di pressione (press. di esercizio): bar
- Comunicazione: IO-Link (Class B)

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	35 mm
G1	M5-IG
G2	M12x1-AG
G4	M5-IG
H	140,20 mm
H2	41,70 mm
H3	86,20 mm
L	65 mm
L1	80 mm
L2	28 mm
W(E)	30 °
X1	29 mm
Z(NA)	3 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Numero ago	10
Diametro ago	1,20 mm
Temp. ambiente	5 ... 50 °C
Peso	500 g

Contattare Schmalz
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Pinza di presa ad aghi

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo.:10.01.29.00394

https://www.schmalz.com/10.01.29.00394

Tipo di protezione IP	IP 53
Tensione DC	24V - DC
Corrente assorbita	900 mA
Funzione supplementare	Corsa variabile
Famigilia de prodotti	SNGI-AE

Accessori

ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00158

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo: 1.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

Numero articolo.:21.04.05.00211

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo: 2.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

Pinza di presa ad aghi

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo.:10.01.29.00394

https://www.schmalz.com/10.01.29.00394

ASK B-M12-5 5000 K-5P

Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol
Lunghezza del cavo: 5.000 mm
Materiale tubo: PUR cavo

ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

Numero articolo.:10.02.02.04336

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 1.000 mm
Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol
Materiale tubo: PUR cavo



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Numero articolo.:10.01.29.00403

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 11,5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi

Pinza di presa ad aghi

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo.:10.01.29.00394

https://www.schmalz.com/10.01.29.00394

HTS-A2 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00622

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 9,4 mm
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE

HTS-A3 SNG AP/AE OP

Numero articolo.:10.01.29.00619

Campo di pressione (press. di esercizio): bar
Lunghezza L: 38 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 9,4 mm
Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE

Pezzi di ricambio



ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3

Numero articolo.:10.01.29.00406

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE
contiene: 2 cunei ad ago montati
Numero ago: 10
Diametro ago: 1,2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm

Pinza di presa ad aghi

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Numero articolo.:10.01.29.00394

https://www.schmalz.com/10.01.29.00394



ERS SNG-AP/AE 3

Numero articolo.:10.01.29.00419

Usa la costruzione: Pinza di presa ad aghi
Dimensione: AP/AE
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm