

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Dispositivo di presa speciale > Pinze di presa di flusso > Set di manipolazione SCG-HSS > ROB-SET SCG-HSS UR


Set completo per il collegamento l'integrazione l'SCG-HSS ai robot leggeri



Usa la costruzione: Pinza di presa di flusso HSS

Usa la costruzione: SCG-HSS

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B1	73 mm
D	73 mm
Ds	47 mm
H	105 mm
H1	143,50 mm
H2	75,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Temp. ambiente	5 ... 50 °C

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



SET SCG-HSS MS KUKA

.:10.01.30.01065

Usa la costruzione: SCG-HSS

Montaggio: lateralmente



SD G3/8-AG 40x80 SCG

.:10.01.30.00352

Filettatura G1: G3/8"-AG

Diametro esterno D: 40 mm

Lunghezza L: 80 mm

Usa la costruzione: Pinze di presa di flusso



VSi V M8-4

.:10.06.02.00567

Campo di misurazione: -1,0 ... 0,0 bar

Allacciamento elettrico: Connectore M8, 4 poli

Indicazione: LED

Tipo di protezione IP: IP 65

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



VSL 6-4 PU MI-TR

.:10.07.09.00002

Diametro esterno D: 6 mm

Diametro interno d: 4 mm

Lunghezza (max): 500 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 35 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -20 ... 90 °C



VSL 4-2 PU MI-TR

.:10.07.09.00001

Diametro esterno D: 4 mm

Diametro interno d: 2 mm

Lunghezza (max): 50 m

Materiale tubo: PU

raggio di curvatura min.: 20 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,95 ... 10,00 bar

Temp. ambiente: -40 ... 60 °C



STV-W M5-AG 4

.:10.08.02.00155

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Lunghezza L: 16,4 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



STV-W M5-AG 6

.:10.08.02.00296

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Lunghezza L: 20,8 mm

Altezza H: 13 mm

Filettatura G1: M5-AG



STV-GE M5-AG 6

.:10.08.02.00201

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 9,9 mm

Lunghezza L: 18,8 mm



STV-W G1/8-AG 6

.:10.08.02.00288

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Plastica

Temp. ambiente: °C

Lunghezza L: 20,8 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

.:10.01.45.00032

Tensione DC: 24V - DC

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 10,0 bar

per: Universal Robots

Tipo: 1,8m

Lunghezza L: 1.760 mm

Peso: 2,5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

.:10.01.45.00033

Tensione DC: 24V - DC

Campo di pressione (press. di esercizio): 3,0 ... 10,0 bar

per: Universal Robots

Tipo: 2,2m

Lunghezza L: 2.170 mm

Peso: 2,7 kg



ERS SCG-HSS 5S

.:10.01.30.01066

Usa la costruzione: SCG-HSS

contiene: 5 perni di ricambio ESD

Robots-Set SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

Numero articolo.:10.01.30.01126

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01126>



STV-GE M5-AG 4

.:10.08.02.00200

Filettatura G1: M5-AG

Diametro est tubo fless: 4 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 7,9 mm

Lunghezza L: 15 mm



STV-GE G1/8-AG 6

.:10.08.02.00204

Filettatura G1: G1/8"-AG

Diametro est tubo fless: 6 mm

Materiale: Ottone

Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

Diametro esterno D: 11,4 mm

Lunghezza L: 16,4 mm