

Controllo lamiera doppia

DBD 130x187 80 M54

Numero articolo.:10.01.04.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00418>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Giunti snodati > Supporti per sensore lamiera doppia DBD > DBD 130x187 80 M54

Supporto per sensore lamiera doppia per il rilevamento sicuro delle lamiere singole durante impilaggio




Diametro esterno D: 130 mm

Altezza H: 187 mm

Corsa sospens. Z: 80 mm

Funzione supplementare: Sensori M54

Dati di costruzione



Attributo	Valore
D	130 mm
Ds	128,80 mm
G1	M8-IG
H	187 mm
H1	221 mm
L	80 mm
X1	32 mm
X2	60 mm
Z (Corsa)	80 mm
Zs	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	1310 g

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Controllo lamiera doppia

DBD 130x187 80 M54

Numero articolo.:10.01.04.00418

<https://www.schmalz.com/10.01.04.00418>



HTS DBD QC1-PL

Numero articolo.:10.01.04.00412

Usa la costruzione: Controllo lamiera doppia



HTS-A2 DBD

Numero articolo.:10.01.04.00411

Attacco 1: Perno c I scanal Ø19

Usa la costruzione: Controllo lamiera doppia



HTS-A2 DBD QC1-A

Numero articolo.:10.01.04.00413

Attacco 1: Perno c I scanal Ø19

Usa la costruzione: Controllo lamiera doppia

Dimensione: QC1-A