

Sospensione, rigida

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Sospensione, rigida/flessibile - Set > Sospensione rigida FST-STARR > FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty




Corsa sospens. Z: 50 mm

Conception: Heavy Duty 1 asta a molla

Usa la costruzione: Profilo di montaggio

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	75 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G1/2"-AG
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	14 mm
LG2	10,50 mm
Z (Corsa)	50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	1,81 N/mm
Peso	1250 g
Famiglia de prodotti	FST-STARR

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Sospensione, rigida

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.10.05809

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05809>



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Numero articolo.:10.01.10.05701

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 85 mm

Altezza H: 10 mm

Materiale: Acciaio

Usa la costruzione: Sistema di presa a vuoto ad area



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Numero articolo.:10.01.03.00175

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Numero articolo.:10.01.03.00207

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: G1/2"-AG

Temp. ambiente: 0 ... 70 °C

Conception: Rinforzato