

Fascetta

SSD 65-70 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00098

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00098>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Filtri e connessioni > Tubi flessibili e connessioni > Fascette SSB / SSD > SSD 65-70 ST-VZ

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo




Campo di tenuta: 65,0 ... 70,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d1	65 mm
d2	70 mm
L	13 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Campo di tenuta	65,0 ... 70,0 mm
Materiale	Acciaio
Peso	28,10 g
Famiglia de prodotti	SSB / SSD

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Fascetta

SSD 65-70 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00098

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00098>

Accessori



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00034

Diametro esterno D: 71 mm

Diametro interno d: 60 mm

Lunghezza (max): 20 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 40 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,69 ... 2,09 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Numero articolo.:10.07.09.00065

Diametro esterno D: 71 mm

Diametro interno d: 60 mm

Lunghezza (max): 15 m

Materiale tubo: PU, cavo spiral, antistat

raggio di curvatura min.: 156 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -1,00 ... 2,92 bar

Temp. ambiente: -40 ... 90 °C



VSL 71-60 PVC-DS GR

Numero articolo.:10.07.09.00012

Diametro esterno D: 71 mm

Diametro interno d: 60 mm

Lunghezza (max): 25 m

Materiale tubo: PVC con spirale di filo

raggio di curvatura min.: 110 mm

Campo di pressione (press. di esercizio): -0,73 ... 1,27 bar

Temp. ambiente: -20 ... 70 °C

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch