

## Eiettore compatto

SEM-C 50 SDA NC AS VD

Numero articolo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori compatti > Eiettori compatti SEM-C > SEM-C 50 SDA NC AS VD

### Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione



Dimensione: 50

Funzione supplementare: Silenziatore assiale

Capacità di aspirazione: 554 l/min


Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min

Max.vuoto: -850 mbar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Modello: Con sistema di soffiare

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	116,50 mm
B1	232 mm
d	5,50 mm
D1	50 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	80 mm
L	219,50 mm
L1	339,50 mm
L2	10,50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione	554 l/min
Grado evacuazione	86 %
Consumo d'aria (aspir.)	190 l/min
Valvola di controllo	Chiuso senza corrente

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigenalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Eiettore compatto

SEM-C 50 SDA NC AS VD


Numero articolo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>

Peso	1,95 kg
Temp. ambiente	0 ... 50 °C
Dimensione	50
Famiglia de prodotti	SEM-C

Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza

### Accessori



#### ASK B-Form-C 5000 K-3P

Numero articolo.:21.04.06.00084

Allacciamento elettrico: Bussola Form C

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PVC cavo



#### ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00031

Allacciamento elettrico: Bussola M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

## Eiettore compatto

SEM-C 50 SDA NC AS VD

Numero articolo.:10.02.02.03208

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03208>



### ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo.:10.06.02.00032

Allacciamento elettrico: Angolo buss M8, 4 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo



### ASV SMP/SCP-20-30-NC 2xC/M8 K

Numero articolo.:10.02.02.01287

Allacciamento 1: 2xCon.DIN175301-803A/M8

Lunghezza L: 5.425 mm

## Pezzi di ricambio



### SD G3/4-AG 50x120 SEM

Numero articolo.:10.02.01.00312

Filettatura G1: G3/4"-AG

Diametro esterno D: 50 mm

Lunghezza L: 120 mm

Usa la costruzione: Eiettori multi-stadio