

Piastra flangiata applicaz. robot.

FLAN-PL YAS-2

Numero articolo.:10.03.01.00404

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00404>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Generatore di vuoto end-of-arm > FLAN-PL YAS-2

Piastra flangiata (tondo)




Lunghezza L: 16 mm

Tipo: YAS-2

Tipo: Motoman-HC10

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	40 mm
d1	6,60 mm
D	89 mm
D mk1	63 mm
D4	63,50 mm
L	16 mm
L1	35,30 mm

Accessori

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Piastra flangiata applicaz. robot.

FLAN-PL YAS-2

Numero articolo.:10.03.01.00404

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00404>



ECBPi 12 24V-DC M12-8

Numero articolo.:10.03.01.00314

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 8 pol

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C



ECBPi 12 24V-DC TB-8

Numero articolo.:10.03.01.00364

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Morsettiera 8x

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C