

Soffiante per vuoto

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00068

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00068>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Soffianti per vuoto > Soffianti per vuoto SB > SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata



Capacità di aspirazione (60 Hz): 160 m³/h

Vuoto (60Hz): 115 mbar

Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW

tensione a 60Hz: YY230/Y460V ±10%


Versione design: IE3:US/CAN

Permesso: UL/CSA

Permesso: UL/CSA

Peso: 21,7 kg

Dati di costruzione



Attributo	Valore
B	264 mm
B1	295 mm
d	10,20 mm
D2	40 mm
G1	G1-1/2"-IG
H	309 mm
L	387 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Capacità di aspirazione (60 Hz)	160 m ³ /h
Vuoto (60Hz)	115 mbar
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nomin. 60 Hz	0,90 kW
tensione a 60Hz	
Livello di pressione sonora a 60 Hz	61,70 dB(A)
Peso	21,70 kg
Versione design	IE3-TYP2

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Soffiante per vuoto

SB 160 115 0.9 IE3-TYP2

Numero articolo.:10.04.01.00068

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00068>

Permesso	UL/CSA
Versione design	IE3:US/CAN
Famiglia de prodotti	SB

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Accessori



STF 40 P 4.5 SSD

Numero articolo.:10.07.01.00398

Allacciamento: Ø40mm

Forma: Scatola piclon

Portata nominale: 270 m³/h

Finezza filtro: 3 µm

Attrezzatura supplementare: Fascetta SSD