

Ventosa a soffiutto (tondo)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Numero articolo.:10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose a soffiutto (tonda) > FG 18 NBR-ESD-55 N062

Aspiratore a soffiutto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari




Dimensione: 18

Materiale aspiratore: Caucciù al nitrile NBR-ESD

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	8 mm
D1	17,80 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	19 mm
Ds	17,20 mm
H	22,60 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	3,02 N
Forza rottura	8,50 N
Volume	1,65 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	20 mm
Dimensione	18
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Caucciù al nitrile NBR-ESD

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Numero articolo.:10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>

Durezza del materiale [Shore A]

55 Shore A

Peso

1,90 g

Famiglia de prodotti

FG

Accessori



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.05668

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 15,9 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05669

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 17,9 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05670

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 19,4 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 18 NBR-ESD-55 N062

Numero articolo.:10.01.06.04458

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04458>
