Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00414

https://www.schmalz.com/10.01.06.00414

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

- Dimensione: 22
- Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
- Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A
- Materiale nipplo: Alluminio
- Allacciamento: G1/8"-AG
- Numero pieghe: 1,5
- Allacciamento: G1/8"-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	11,70 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	3,50 mm
Ds	21,50 mm
G1	G1/8"-AG
H	25 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Dimensione	22
Numero pieghe	1,50
Allacciamento	G1/8-AG
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Volume	1,40 cm³

Ventosa a soffietto (tonda)

FSGA 22 NK-45 G1/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.00414

https://www.schmalz.com/10.01.06.00414

Potenza aspir.	5,70 N
Forza rottura	15,20 N
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Peso	5,80 g
Famigilia de prodotti	FSGA

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Pezzi di ricambio

SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza L1: 20 mm
Lunghezza di montaggio: 6 mm
Diametro nominale dn: 3,5 mm
Materiale: Alluminio

FGA 22 NK-45 N016

Numero articolo.:10.01.06.00425

Dimensione: 22
Materiale aspiratore: Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A
Numero pieghe: 1,5