

Ventosa a soffiutto (rettang.)

FGB-R 52x25 NBR-50

Numero articolo.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FGB-R 52x25 NBR-50

Aspiratore a soffiutto (rettang.)




Dimensioni (LxB): 52 x 25

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 50 Shore A

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmax(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmax(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Corsa)	15 mm

Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 I dati del sollevamento si riferiscono all'impiego con telaio di supporto in ogni piega

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	20 N
Volume	16 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	10 mm
Dimensioni (LxB)	52 x 25

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (rettang.)

FGB-R 52x25 NBR-50

Numero articolo.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	50 Shore A
Peso	8 g
Famiglia de prodotti	FGB-R