

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > Ventose a soffietto
SPB2f (2,5 pieghe) > SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 50


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Filettatura G1: G1/8"-IG

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	21 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	52 mm
Ds	49,70 mm
G1	G1/8"-IG
H	67,10 mm
LG1	12 mm
SW1	27 mm
Z (Corsa)	9 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	13,70 N
Potenza aspir. a -400 mbar	27,30 N
Potenza aspir.	41 N
Volume	26,45 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	50
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>

Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	63,40 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Accessori



SIEB 19.5x1 MS-A2 103

Numero articolo.:10.07.01.00321

Diametro esterno D: 19,5 mm

Lunghezza L: 1 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Numero articolo.:10.07.10.00003

Campo di tenuta: 20,0 ... 32,0 mm

Materiale: Acciaio

Superficie: zincato

Pezzi di ricambio

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03653

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03653>



SC 090 G1/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03272

Geometria del collegamento: 090

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 37,5 mm

Lunghezza di montaggio: 21,5 mm

Diametro nominale dn: 8,6 mm



SPB2f 50 SI-55 SC090

Numero articolo.:10.01.06.03560

Dimensione: 50

Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5