

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > SPB2f 30 SI-55 SC080

Ventosa a soffiutto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 30


Materiale aspiratore: Silicone SI

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	7,20 mm
D1	24,40 mm
Dk	22 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
H	32,30 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir. a -200 mbar	4,30 N
Potenza aspir. a -400 mbar	8,50 N
Potenza aspir.	12,80 N
Volume	7,18 cm ³
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm
Dimensione	30

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>

Famiglia raccordo	SC 080
Numero pieghe	2,50
Materiale aspiratore	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	5,50 g
Famiglia de prodotti	SPB2f

Accessori



SC 080 NPT1/4-AG

Numero articolo.:10.01.06.03662

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: NPT1/4-AG

Lunghezza L1: 32,2 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Numero articolo.:10.01.06.03663

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: NPT1/4-IG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 17,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tonda)

SPB2f 30 SI-55 SC080

Numero articolo.:10.01.06.03643

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03643>



SC 080 NPT3/8-AG

Numero articolo.:10.01.06.03664

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: NPT3/8-AG

Lunghezza L1: 32,4 mm

Lunghezza di montaggio: 7,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Numero articolo.:10.01.06.03665

Geometria del collegamento: 080

Allacciamento: NPT3/8-IG

Lunghezza L1: 32 mm

Lunghezza di montaggio: 17,5 mm

Diametro nominale dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Numero articolo.:10.07.01.00320

Diametro esterno D: 17 mm

Lunghezza L: 0,8 mm

Materiale: Ottone / Acciaio inox

Finezza filtro: 103 µm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürenschorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch