

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00035>

Pagina iniziale > Ventose a campana SAXM > SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

### Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 80


Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 6,10 mm  |
| Dmax(S)   | 92,20 mm |
| Ds        | 81 mm    |
| G1        | G3/8"-IG |
| H         | 48,30 mm |
| LG1       | 12 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 13,90 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore                |
|------------------------------------|-----------------------|
| Potenza aspir.                     | 270 N                 |
| Forza laterale                     | 150 N                 |
| Forza laterale (superf. oliate)    | 269 N                 |
| Volume                             | 51,90 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 32,50 mm              |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm                  |
| Dimensione                         | 80                    |
| Allacciamento                      | G3/8"-IG              |

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00035>

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Numero pieghe                   | 0            |
| Materiale aspiratore            | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A   |
| Peso                            | 45 g         |
| Famiglia de prodotti            | SAXM         |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Pezzi di ricambio



#### SC-A 055 G3/8-IG L

Numero articolo.:10.01.06.02743

Geometria del collegamento: 055

Filettatura G1: G3/8"-IG

Lunghezza di montaggio: 17,2 mm

Forma: Auto-bloccaggio



#### SAXM 80 ED-85 SC055

Numero articolo.:10.01.19.00008

Dimensione: 80

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Ventosa a campana (tonda)

SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.19.00035

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00035>



**SC-S 055 FDC-L**

Numero articolo.:10.01.06.02804

Forma: Elem d attr con Auto-bloc