

## Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione legno > Piastre di aspirazione SHF > SHF 125 NK-45 G1/4-IG

### Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di legno con massima dinamica



Dimensione: 125


Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Allacciamento: G1/4-IG

Altezza H: 26 mm

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	85 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	133 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
H	26 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	625 N
Potenza aspir. d2	290 N
Volume	69,90 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	305 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	9 mm

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Dimensione	125
Materiale aspiratore	Gomma naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	307 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SHF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm



#### SIEB 19.5x1 MS 100

Numero articolo.:10.07.01.00215

## Piastra di aspirazione (tonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>



### PC 125

Numero articolo.:10.01.01.13086

Dimensione: 125

## Pezzi di ricambio



### DR-SHF 125 NK-45

Numero articolo.:10.01.01.11783

Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A



### DR-SHF 125 NK-45

Numero articolo.:10.01.01.11783

Dimensione: 125

Materiale aspiratore: Gomma naturale NK

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A