

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per movimentazione vetro > Piastre di aspirazione SGF > SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Aspiratore piatto (tondo) per- movimentazione di vetro con massima dinamica




Dimensione: 300

Materiale aspiratore: EPDM

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Allacciamento: G1/2-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d2	272,30 mm
d3	170 mm
Dmax(S)	309 mm
Ds	303,20 mm
G1	G1/2"-IG
G2	
G3	
H	26,80 mm
L2	76 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
LG3	12 mm
W	50 °
X1	45 mm
Y1	120 mm
Z (Corsa)	9 mm
Dmk	58,30 mm
G4	
LG4	10,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	4240 N
Potenza aspir. d2	3480 N
Volume	573 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	2400 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	12 mm
Dimensione	300
Numero pieghe	0
Materiale aspiratore	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Famiglia de prodotti	SGF

Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Accessori



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

Numero articolo.:10.07.01.00110



TV G1/4-AG 13

Numero articolo.:10.05.10.00061

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: G1/8"-IG

Corsa sospens. Z: 13 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>



FLK-HD G3/8-AG

Numero articolo.:10.07.06.00235

Filettatura G1: G3/8"-AG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C




FLK-HD G1/4-IG

Numero articolo.:10.07.06.00241

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C



FLK-HD G1/2-IG

Numero articolo.:10.07.06.00242

Filettatura G1: G1/2"-IG

Filettatura G2: M6-AG

Temp. ambiente: -5 ... 130 °C

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Piastra di aspirazione (tonda)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo.:10.01.01.13793

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13793>



SU 300

Numero articolo.:10.01.01.12843

Dimensione: 300

Campo di tenuta: 300,0 ... 330,0 mm

Termostabilità: 80 °C



PC 300

Numero articolo.:10.01.01.13091

Dimensione: 300

Pezzi di ricambio



VRS-S G1/4-AG

Numero articolo.:10.08.06.00048

Filettatura G1: G1/4"-AG

Materiale: Ottone

Superficie: nichelato