

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 25 FPM-65 N007

Numero articolo.:10.01.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00073>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose piatte (tonda) > PFG 25 FPM-65 N007

### Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide




Dimensione: 25

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Proprietà materiali: Non lascia impronte

### Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	16,20 mm
Dmax(S)	27,50 mm
Ds	25 mm
H	14 mm
H2	7 mm
Z (Corsa)	3 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	26,50 N
Volume	1,48 cm <sup>3</sup>
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Dimensione	25
Famiglia raccordo	N 007
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM
Durezza del materiale [Shore A]	65 Shore A
Peso	4 g

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 25 FPM-65 N007

Numero articolo.:10.01.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00073>

Famiglia de prodotti

PFG

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

### Accessori



#### SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Numero articolo.:10.01.01.03531

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 21 mm

Lunghezza L: 5 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,4 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



#### SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.01.03523

Famiglia raccordo: N 007

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 24,5 mm

Lunghezza L: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 16 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 4 mm



#### SU 25

Numero articolo.:10.01.01.13584

Dimensione: 25

Campo di tenuta: 25,0 ... 30,0 mm

Termostabilità: 80 °C



## Aspiratore piatto (tondo)

PFG 25 FPM-65 N007

Numero articolo.:10.01.01.00073

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00073>

---